

FILTRO PURA® RO16076

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Filtro monouso per la rimozione della durezza dell'acqua con stadio di filtrazione 5 µm ottenuto grazie alla tecnologia Carbon Block.

Offre una protezione per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare senza alterare il PH dell'acqua.

Il filtro è dotato di un by-pass integrato e il design degli attacchi, ricavati direttamente sulla cartuccia filtrante, ne riduce gli ingombri e ne facilita la sostituzione.

Il filtro PURA® deve essere alimentato solo con acqua potabile fredda e installato in posizione verticale.


Disposable filter for the removal of water hardness with a 5 µm filtration stage using Carbon Block technology.

It offers protection for system technology by preventing limescale growth without altering the PH of the water.

The filter has an integrated by-pass and the design of the connections, which are made directly on the filter cartridge, reduces the space required and facilitates replacement.

The PURA® filter must only be supplied with cold drinking water and installed in vertical position.

IMMAGINE/DISEGNO TECNICO IMAGE/TECHNICAL DRAWING



AVVERTENZE WARNINGS

Si consiglia la sostituzione della cartuccia entro 10 mesi dall'attivazione. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto.

Il processo di attivazione dei filtri per l'acqua prevede una prima fase iniziale di risciacquo necessario per portare il filtro nelle condizioni ideali per il funzionamento. Tale risciacquo iniziale garantisce la pulizia totale di tutti i media filtranti presenti all'interno e del circuito stesso.

We recommend replacing the cartridge within 10 months from activation. Before removing the filter cartridge, close the upstream water inlet and relieve the circuit pressure by opening the tap.

The water filter activation process includes an initial rinsing phase necessary to bring the filter into the ideal condition for operation. This initial rinsing ensures the total cleaning of all the filter elements inside and of the circuit itself.

CERTIFICAZIONI APPROVALS

Conforme alla regolamentazione ICIM 0445CS Prodotti e componenti utilizzati a contatto con alimenti secondo disposizioni MOCA (compreso CE 1935/2004 come da test di laboratorio Tifq Lab), KIWA KUKreg4 e WRAS.

Prodotto in Italia da azienda certificata ISO 9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente) e MOCA.

Conforms to ICIM 0445CS regulation Products and components used in contact with food according to MOCA regulations (including EC 1935/2004 as per Tifq Lab testing), KIWA KUKreg4 and WRAS. Manufactured in Italy by an ISO 9001:2015 (quality), ISO 14001:2015 (environment) and MOCA certified company.



TUTELA AMBIENTALE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

Si consiglia di seguire le istruzioni per la corretta separazione dei materiali e la relativa differenziazione dei rifiuti.

Dispose of the used cartridge according to Decision 2014/955/EU (EWC 15 02 03).


Please follow the instructions for proper separation of materials and waste sorting.



VISUALIZZA LE ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
SEE DISPOSAL INSTRUCTIONS

FILTRO PURA®
RO16076

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			
AUTONOMIA AUTONOMY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE OPERATIVA WORKING PRESSURE	PORTATA FLOW RATE
1.700 litri la capacità può variare in base all'acqua in ingresso e alle portate capacity may vary depending on incoming water and flow rates	Min 4°C - Max 30°C Min 40°F - Max 86°F	Min 2 - Max 6 bar Min 0,2 - Max 0,6 MPa	3 l/min



1.	PREFILTRAZIONE MICROMETRICA 5 µm Rimuove cloro, particelle, sapori e odori indesiderati, sostanze organiche.	MICROMETRIC PREFILTRATION 5 µm Removes chlorine, particles, unwanted tastes and odours, organic matter.
2.	DISTRIBUTORE SUPERIORE LAMELLARE Distribuisce l'acqua evitando la creazione di canali preferenziali.	UPPER LAMELLAR DISTRIBUTOR Distributes water avoiding the creation of preferential channels.
3.	RESINA Resina a scambio ionico ad alta efficienza.	RESIN Highly efficient ion exchange resin.
4.	POSTFILTRAZIONE MICROMETRICA Separazione di particelle fini.	MICROMETRIC POSTFILTRATION Separation of fine particles.
5.	STADIO FINALE DI FILTRAZIONE Separazione di materia sospesa.	FINAL FILTRATION STAGE Separation of suspended matter.